

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
229420012	1	131	

POWERversal 6-fach, Eingang-/Ausgang kompatibel mit GST18, kaskadierbar mit GST-18 System, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, 65mm Topfabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, 19" Steckdosenleiste, 250V~, 16A, max. 3600W, IP20, Farbe: silber-schwarz



Technische Daten		229420012
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	metallic	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	Silber	
Farbe (benutzerdefiniert)	silber-schwarz	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6	
Mit Ein-/Ausschalter	Nein	
FI-Schalter	Nein	
Netzrentstörfilter	Nein	
Überspannungsschutz	Nein	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm <sup>2</sup>	
Mit Deckel	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein	

