



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 4-polig, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom  $I_n$  25 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.


**Best.-Nr. 411226**
<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411226>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 FILS B25A  
 4P 6KA 30MA A  
**Serie/Typ:** Lexic DX3  
**Hersteller:** Legrand  
**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362090  
**EAN-Code:** 3245064112260  
**Gewicht (netto):** 0,506 Kg

**Mindestabnahme menge verteilte: 1**

## Dokumente

**Katalog**  
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



**Montagehinweis**  
 LE04155AB.pdf



**Zertifikat**  
 LGSZYFUUPY.pdf VDE



**Zertifikat**  
 LGSEQIPORA.pdf NF-

**Zertifikat**  
 LGZLZYCPKN.pdf NF-F



**Datenblatt**  
 F01315EN-02.pdf

## Bilder

