



Valena IN'MATIC, Universal-Tastdimmer 400 W ohne NeutralleiterPhasen-/abschnitt, 3 – 400 W, 2-Leiteranschluss(ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen– Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventionellen unbeleuchteten Schließertastern(max. Leitungslänge 50 m)– Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop– 3 Betriebsmodi (Standard, Lichtwert, Schlummer)Standard: Linke Wippe: Ein/Aus Rechte Wippe: Dimmen Lichtwert: Linke Wippe: Ein/Aus Rechte Wippe: 66 % und 33 % Schlummer: Linke Wippe: Ein/Aus Rechte Wippe: 66 % und 33 % Bei Abrufen des 33 %-Lichtwertes startet die Schlummerfunktion: Innerhalb einer Stunde wird komplett abgedimmt und ausgeschaltet.– Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert). Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:– Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 – 400 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 3 – 400 VA– Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 3 – 75 W (max. 10 Lampen)



Best.-Nr. 752062

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/752062>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: EINS. LED-DIMMER 400W

Serie: Valena Life Allure

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L215

Zolltarifnummer: 85365080

EAN-Code: 3414970465214

Gewicht (netto): 0,137 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.137



Datenblatt
F01602EN-03.pdf



Montagehinweis
LE07434AB_hermes.pdf

Bilder

