



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 4-polig, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom I_n 20 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Best.-Nr. 411225

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411225>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS B20A
 4P 6KA 30MA A
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362090
EAN-Code: 3245064112253
Gewicht (netto): 0,504 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



Montagehinweis
 LE04155AB.pdf



Zertifikat
 LGSEQIPORA.pdf NF-



Datenblatt
 F01315EN-02.pdf



Zertifikat
 LGSZYFUUPY.pdf VDE



Zertifikat
 LGZLZYCPKN.pdf NF-F

Bilder

