



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom In 63 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



## Best.-Nr. 411561

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411561>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** TX3 FI 63A 2P  
30MA A

**Zolltarifnummer:** 85362010

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

**Serie/Typ:** Lexic TX

**EAN-Code:** 3414970352149

**Hersteller:** Legrand

**Gewicht (netto):** 0,236 Kg

**Rabattgruppe:** L11

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



**Datenblatt**  
F01575EN-00.pdf



**Zertifikat**  
LGBJJYIVJY.pdf VDE

## Bilder

