



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 4-polig, Typ F, Mischfrequenzsensitiv nach EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom I_n 32 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411247

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411247>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C32 4P
 6KA 30MA A-HPI
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362090
EAN-Code: 3245064112475
Gewicht (netto): 0,508 Kg

Mindestabnahme menge verteilte: 1

Dokumente


Katalog
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



Montagehinweis
 LE04155AB.pdf



Zertifikat
 LGSEQIPORA.pdf NF-



Datenblatt
 F01315EN-02.pdf



Zertifikat
 LGSZYFUUPY.pdf VDE

Bilder

