



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, 4-polig, Bemessungsstrom I_n 80 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 500 mA, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411809

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411809>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 80A 4P
500MA A-S

Serie: FI und FI/LS Schalter

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362090

EAN-Code: 3414970354525

Gewicht (netto): 0,362 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



Datenblatt
F01576EN-02.pdf

Bilder

