



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom I_n 2 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411297

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411297>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS C20A
1P+N 10KA 30MA A

Serie: FI und FI/LS Schalter

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3414970447098

Gewicht (netto): 0,243 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.32



Datenblatt
F01595EN-01.pdf

Bilder

