

Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



Legrand LED-Tastdimmer Mosaic, Leistung: 3 - 400 W für Glüh-und Hochvolt-Halogenlampen, 3 - 75 W für dimmbare LEDs und Kompakt-Leuchtstofflampen, Lastart: R,L,C, einfache Bedienung direkt am Gerät durch 2-Tasten-Betätigung, Fernsteuerbar durch Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m). Tastdimmer 2,5-modulig, weiß. Zur Montage auf Hutprofilschiene EN 60715 mit Hutschienenadapter DX3 Best.-Nr. 412950.



Best.-Nr. 078407

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/078407>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: MSC LED-DIMMER WEISS
Serie: Mosaic
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L24

Zolltarifnummer: 85365080
EAN-Code: 3245060784072
Gewicht (netto): 0,087 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.53



Datenblatt
F01602EN-03.pdf



Zertifikat
LGMSNHXYKW.pdf NF-F



Montagehinweis
LE08593AA_Imp.pdf



Montagehinweis
LE05368AD.pdf

Bilder

