



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom I_n 16 A, Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$ 10 mA, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411552

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411552>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 16A 2P
10MA A

Serie: FI und FI/LS Schalter

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010


EAN-Code: 3414970352705

Gewicht (netto): 0,235 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



Datenblatt
F01575EN-02.pdf

Bilder

