

Funktionsbeschreibung



- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Verteilereinbaugerät mit Schnellbefestigung für 35 mm DIN-Schiene
- Aufbaumontage mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, plombierbar
- Schalttafeleinbau mit Montagesatz Nr. 9070001
- Berührungsschutz gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3
- unverlierbare Klemmschrauben

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Größe Frontplatte	35 x 45 mm
Zählbereich	99 999,9 Stunden ohne Nullstellung
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 335-1
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +70 °C

Maßbilder

