

Funktionsbeschreibung



- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Mit Stecksockel für Wandaufbau (Klemmenabdeckung erforderlich)
- Stecksockel mit Schnellbefestigung für 35 mm DIN-Schiene
- Schraubklemmen
- Berührungsschutz gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3
- Gehäusefarbe anthrazit
- Größe Frontplatte 48 x 48 mm
- Ausführungen für Gleichspannung mit quarzgesteuertem Schrittmotor
- Laufanzeige

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	Fronttafeleinbau
Größe Frontplatte	48 x 48 mm
Größe Einbauausschnitt	46 x 46 mm
Zählbereich	99 999,99 Stunden ohne Nullstellung
Schutzart	IP 65 (Frontrahmen)
Schutzklasse	II nach EN 60 335-1
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +70 °C

Maßbilder

