

### Funktionsbeschreibung



- Betriebsstundenzähler mit Synchronmotorantrieb
- Fronttafeleinbaugeräte mit Einrast- oder Spannklemmenbefestigung bis max. 10 mm Wandstärke
- Klemmen- oder Flachsteckeranschluss 6,3 mm
- Größe Frontplatte 48 x 48 mm
- Ausführungen für Gleichspannung mit quartzgesteuertem Schrittmotor
- Laufanzeige

### Technische Daten

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung       | 24 V AC                             |
| Frequenz               | 50 Hz                               |
| Montageart             | Fronttafeleinbau                    |
| Größe Frontplatte      | 48 x 48 mm                          |
| Größe Einbauausschnitt | 46 x 46 mm                          |
| Zählbereich            | 99 999,99 Stunden ohne Nullstellung |
| Schutzart              | IP 65 (Frontrahmen)                 |
| Schutzklasse           | II nach EN 60 335-1                 |
| Umgebungstemperatur    | -20 °C ... +70 °C                   |

### Maßbilder

