

# Produktinformation

## Akku-Kettensäge 2x18V / 35 cm



EAN: 0088381832724

### DUC353Z

Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8 "
Treibgliederstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Akkuspannung	2x18 V
Maße (LxBxH) mm	443x215x235
Gewicht	inkl 2xBL1860B: 5,2 kg



36V

**BL**  
MOTOR

#### Lieferumfang:

Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"  
Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18  
Sägekettenschutz 36x10cm

#### Best.-Nr.:

165246-6  
958291652  
419288-5

- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- Mit Kettenbremse
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm

Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
K-Wert Vibration

106 dB(A) K-Wert Geräusch  
1,5 m/s<sup>2</sup>

2,5 dB(A) Vibration Sägen Holz

4,1 m/s<sup>2</sup>