



Jahre Garantie*

ANSMANN FL1400R

Wiederaufladbarer Arbeitsstrahler für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell

Features

- Akku-Arbeitsstrahler mit 1400lm (100%) und einer 10W COB LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack mit Sicherheitselektronik - 3.7V / 4000mAh / 14.8Wh
- Zwei Helligkeitsstufen: 100% Leuchtkraft (3,5 Stunden), 50% Energiesparmodus (6,5 Stunden)
- Aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss - Ladezeit ca. 4 Stunden
- Powerbank Funktion dank integrierten USB-Ausgang für Smartphone etc.
- Gehäuse aus Aluminium und Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff – extrem stoßfest
- Flexibel einsetzbar durch stabilen 180° verstellbaren Aufstellbügel / Tragegriff
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LED – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt (IP64) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Inkl. hochwertiger Schutz- und Tragetasche aus Oxford-Material – für sicheren Transport



Artikelnummer: 1600-0235
 Lieferumfang: Arbeitsstrahler FL1400R, USB-Kabel, Tasche, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 15 (515 × 270 × 182 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	COB LED
Leistung Leuchtmittel	10 W
Leuchtweite	62 m
Lichtstrom	1.400 Lumen
Helligkeit	3.820 Lux
Schutzart	IP64
Leuchtdauer	6,5 Std.
Stromversorgung	Li-Ion-Akkupack 3.7V/4000mAh
Farbtemperatur	6500 k
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C