

uvex**Augenschutz**

11.01.2019

Produktdatenblatt Modell uvex x-fit pro 9199 276**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****Produktcharakteristik**

- Funktionales und sportliches Design
- Perfekt abdeckende Passform
- x-shaped Weichnasendesign für Stabilität und Schutz
- High performing uvex supravisions-Coating
- mit uvex Comfort-Slider für Inklination und optimierten Sitz
- Bügel als duo-component equipment-rail für funktionales Zubehör:
 - einfach adaptierbares und verstellbares Kopfband (Art. Nr. 9958.023) für einen sicheren Sitz
 - uvex LED mini light für Zusatzbeleuchtung (Art. Nr. 9999.100)

Technische Details

Fassung

Material
Merkmal

Farbe

Modell-Nr.
Hersteller
EN-Norm
Mechanische Festigkeit
Beständigk. gg. Teilch.
hoher Geschwindigkeit
bei extr. Temperaturen

Material
Farbe

Scheibe

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe
UV-Schutz

Bügel

ABS
duo-component equipment-rail für
funktionales Zubehör
anthrazit, grau


Kennzeichnung

9199
W
166
F (45 m/s)
T

Comfort-Slider

anthrazit
TPE

PC (Scheibe)
TPE (x-Nase)
1,9 mm
uvex supravision excellence
grau 23%
anthrazit (x-Nase)
UV 400

Schutzstufe	Kennzeichnung 5-2,5 (DIN EN 172)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen	K
Beständig gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
 Sonstiges	
Gewicht	28 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II