

Produkt Datenblatt Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex Dispenser „one 2 click“

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik:

- Einfach zu bedienender und robuster Spender zur Wandbefestigung
- Mit einem „Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- Das transparente Design ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle
- Die zusätzliche einhängbare Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel
- An zentraler Stelle befestigt versorgt der Spender auch größere Produktionsbereiche kostengünstig mit Gehörschutz
- Spender für 600 Paar uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel



Passend für uvex Einwegstöpsel:

Art.-Nr. 2112.022 uvex x-fit	300 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2112.023 uvex com4-fit	300 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2112.061 uvex xtra-fit	250 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2112.118 uvex hi-com lime	300 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2112.119 uvex hi-com beige	300 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2124.003 uvex xact-fit	400 Paar lose in der Nachfüllbox
Art.-Nr. 2124.013 uvex xact-fit detec	400 Paar lose in der Nachfüllbox

Material:

Stöpsel-Container: SBC
Aufhängung: PP
Gehäuse mit Drehrad: PP
Auffangschale: PP

Gewicht & Abmessungen:

Gewicht: 1,1 kg
Abmessungen: 475mm x 165mm x 190mm

Variante/Farbe:

Artikel-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
2112.000	transparent/grau/sky-blue	1 Spender

Dämmwerte Stöpsel:

uvex x-fit

SNR: 37 dB (A)			H: 36dB(A)		M: 34dB(A)		L: 34dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex com4-fit

SNR: 33 dB (A)			H: 33dB(A)		M: 30dB(A)		L: 29dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB(A)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB(A)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex xtra-fit

SNR: 36 dB (A)			H: 34dB(A)		M: 33dB(A)		L: 32dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	32,7	34,8	36,8	39,0	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB(A)	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB(A)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

uvex hi-com

SNR: 24 dB (A)			H: 26dB(A)		M: 20dB(A)		L: 18dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB(A)	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB(A)	11,2	17,0	17,2	18,7	19,5	26,2	31,6	33,7

uvex xact-fit / uvex xact-fit detec

SNR: 26 dB (A)			H: 28dB(A)		M: 23dB(A)		L: 19dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB(A)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB(A)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

