

Produktdatenblatt

5122-3 CT

EAN-No. 4000896219001



Länge: 519 mm · Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm · Genauigkeit: 3 % · 1/2



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
- **5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 1/2
- Abmessungen / Länge: 519 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,17 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm
- Genauigkeit: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 9,4 – 49,5 kg

Produktdatenblatt

5122-3 CT

EAN-No. 4000896219001



- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
 - Kopfstärke a: 19,6 mm
 - Kopfbreite b: 44 mm
 - Auto Bild, Testsieger 2019, HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3 CT, Heft 32/2019
Auto Bild Klassik, Testsieger 2020, HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3 CT, Heft 6, Juni 2020
 - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- SYSTEM 5000-3 CT Werkstatt-Drehmomentschlüssel · 1 – 800 Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit $\pm 3 / 4 \%$

Artikelnummer

5122-3 CT