



S12-100-230V



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/S12-100-200-110>

S12-100-/200-/110-

1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6 W.

Kontakte: 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner.

Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6 mm.

25 A-Geräte XS12, Seite 18-5. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden. Deren Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC 50-60 Hz und 12-230 V DC ab.

S12-100-12V	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21100011	
S12-100-230V	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21100030	
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21100010, 21100020, 21100054, 21100055	
S12-200-12V	2 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21200011	
S12-200-230V	2 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21200030	
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21200010, 21200020, 21200054, 21200055	
S12-110-12V	1 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 21110011	
S12-110-230V	1 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 21110030	
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 21110010, 21110020, 21110054, 21110055	

Technische Daten Seite 18-7.