

Samsung Monitor LC24RG54FQUXZG

23,5" (59,8 cm) Bildschirmdiagonale
EAN 8801643736323



Artikelinformation:

- Artikelname: C24RG54FQU
- Artikelnummer: LC24RG54FQUXZG
- EAN: 8801643736323

Bildqualität:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Panel: VA
- Helligkeitswert: 250 cd/m²

Design / Anschlüsse:

- Farbe: Schwarz
- Signaleingang: Digital
- Signalanschlüsse:
1 x DP 1.2 / 1 x HDMI 1.4

Besondere Eigenschaften:

- FullHD Auflösung
- Curved
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- FreeSync
- Easy Setting Box



Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand Februar 2019 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Technische Daten

C24RG54FQU

Artikelinformationen

Artikelname	C24RG54FQU
Artikelnummer	LC24RG54FQUXZG
EAN	8801643736323
Panel	
LCD Technologie	VA
Backlight-Technologie	LED
Bildschirmgröße	23,5" / 59,8 cm
Bildschirmwölbung	1.800 R
Format	16:9
Helligkeitswert	250 cd/m ²
Bildwiederholungsrate	144 Hz
Kontrast (statisch)	3.000:1
Reaktionszeit	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Farben	
Anzahl der Farben	1 B.
Signal	
Signaleingang	digital
Signalanschlüsse	
HDMI	1 x 1.4
Display Port	1 x 1.2
Kopfhörer	Ja
Plug & Play	
DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	
Netzteil	Extern
Lieferant	Samsung
Artikelname	C24RG54FQU
Energieeffizienzklasse ¹	B
Bildschirmdiagonale	59,8 cm (23,5 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W)	35
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	47
Energieverbrauch im Standby (W)	< 0,5
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	72 %
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Blei	Vorhanden
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Generelle Eigenschaften

Eye Saver Mode	Ja
Easy Setting Box	Ja
FreeSync	Ja
Flicker Free	Ja
Screen Size Optimizer	Ja
Black Equalizer	Ja
Super Arena Gaming UX	Ja
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Fuß	-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Tiltfunktion
Wandmontage	N/A
Normen	
EMF ²	CE
Pixelfehlerklasse ²	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	
Betriebssystem Kompatibilität	Windows
Windows Zertifizierung	Windows 10
Maße und Gewicht	
Maße mit Fuß (B x H x T)	547,8 x 430,5 x 242,6 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	547,8 x 326,3 x 90,7 mm
Gewicht ohne Verpackung	2,8 kg
Gewicht mit Verpackung	4,9 kg
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	2 Jahre
Lieferumfang	
HDMI Kabel	Ja
Installations-CD	Ja
Quick Setup Guide	Ja

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.