

Samsung Monitor LC27R504FHUXZG

27" (68,4 cm) Bildschirmdiagonale
EAN 8801643824242



Artikelinformation:

- Artikelname: C27R504FHU
- Artikelnummer: LC27R504FHUXZG
- EAN: 8801643824242

Bildqualität:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Panel: VA
- Helligkeitswert: 250 cd/m²

Design / Anschlüsse:

- Farbe: Dunkelblaugrau
- Signaleingang: Digital, analog
- Signalanschlüsse:
1 x D-Sub / 1 x HDMI 1.4

Besondere Eigenschaften:

- FullHD Auflösung
- Curved
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- FreeSync
- Eco Saving Plus
- Easy Setting Box



Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand Februar 2019 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Technische Daten

C27R504FHU

Artikelinformationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelname | C27R504FHU |
| Artikelnummer | LC27R504FHUXZG |
| EAN | 8801643824242 |
| Panel | |
| LCD Technologie | VA |
| Backlight-Technologie | LED |
| Bildschirmgröße | 27" / 68,4 cm |
| Bildschirmwölbung | 1.800 R |
| Format | 16:9 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m ² |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Kontrast (statisch) | 3.000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 16,7 M. |
| Signal | |
| Signaleingang | digital, analog |
| Signalanschlüsse | |
| HDMI | 1 x 1.4 |
| D-Sub | Ja |
| Display Port | N/A |
| Kopfhörer | Ja |
| Plug & Play | |
| DDC | DDC 2B |
| Energiemerkmale | |
| Netzteil | Extern |
| Lieferant | Samsung |
| Artikelname | C27R504FHU |
| Energieeffizienzklasse ¹ | TBD |
| Bildschirmdiagonale | 68,4 cm (27 Zoll) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 35 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | TBD |
| Energieverbrauch im Standby (W) | < 0,3 |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Maximales Leuchtverhältnis | 72 % |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| Blei | Vorhanden |
| Einstellungen | |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |

Generelle Eigenschaften

| | |
|-----------------------|----|
| Eye Saver Mode | Ja |
| Easy Setting Box | Ja |
| FreeSync | Ja |
| Flicker Free | Ja |
| Screen Size Optimizer | Ja |
| Black Equalizer | Ja |
| Super Arena Gaming UX | Ja |

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|--------------------|--|
| Farbe | Schwarz |
| Fuß | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Tiltfunktion |
| Wandmontage (VESA) | 75 x 75 mm |

Normen

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| EMF ² | CE |
| Pixelfehlerklasse ² | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |

Besonderheiten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
| Windows Zertifizierung | Windows 10 |

Maße und Gewicht

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 614,2 x 466,2 x 251,2 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 614,2 x 362,8 x 94,4 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 3,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 6,5 kg |

Service & Garantie

| | |
|------------------------------------|--|
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 2 Jahre |

Lieferumfang

| | |
|-------------------|----|
| Netzkabel | Ja |
| HDMI Kabel | Ja |
| Installations-CD | Ja |
| Quick Setup Guide | Ja |

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.