

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



Dein Multitalent

Die 100% kabellose ABUS WLAN Akku Cam eignet sich draußen wie drinnen ideal für Einsatzorte ohne Steckdose oder Stromanschluss. Ebenfalls praktisch, weil vollautomatisch: Mit der integrierten Weißlicht-LED erhältst du sogar nachts detailreiche Farbbilder, und gleichzeitig werden Eindringlinge durch das helle Licht abgeschreckt.

Ob du dein Zuhause schützen, mit Paketboten kontaktlos gegensprechen oder auf deine Kinder, Haustiere oder Großeltern einen kurzen Blick werfen willst: Auch als Kamera-Einsteiger bekommst du die Akku Cam schnell in Betrieb. Einfach die Handy-App App2Cam Plus kostenfrei herunterladen und den automatisch startenden Schritt-für-Schritt-Assistenten durchlaufen.

Platziere die Basisstation im Gebäude und in WLAN-Reichweite an einer freien Steckdose; ideal zwischen Router und Akku Cam - so erweiterst du dein WLAN und sorgst für den besten Empfang. Jetzt noch eine handelsübliche microSD-Karte in die Basisstation einlegen (max. 128 GB, Zubehör) - schon speichert sie alle Video-Daten direkt vor Ort, verschlüsselt und ohne weitere Kosten.

Dank innovativem Halterkonzept ist die Sicherheitskamera bei Bedarf schnell und fest an der Wand verankert und lässt sich dabei passgenau ausrichten. Durch den breiten Blickwinkel der Kamera hast du stets einen guten Überblick.

Die App zeigt dir Live-Bilder & Aufzeichnungen; mit ihr nimmst du auch deine persönlichen Einstellungen vor. Du erhältst komplett automatisch Push-Nachrichten, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt oder der Akku zur Neige geht. Die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 6 Monate (abhängig von den Bedingungen vor Ort); in nur 4 Stunden ist der Akku wieder voll geladen. Ganzjährig hält die wetterfeste Kamera Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand.

Technologien

- 100% kabellose, designprämierte Überwachungskamera mit WLAN, Akku, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm, Full HD-Auflösung, Farbbildern sogar nachts, Basisstation sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
- Draußen & drinnen flexibel platzierbar dank Akku- & WLAN-Betrieb; wetterfestes Gehäuse (Schutzart IP65); nach

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhalterung (statt manipulierbarem Magneten) fest montieren

- Praktische Basisstation verlängert die WLAN-Reichweite (optimal zwischen eigenem Router und Akku Cam an freier Steckdose platziert); microSD-Karte einlegen (Zubehör, bis zu 128 GB) für vor Ort gespeicherte Kamera-Aufnahmen (keine Cloud, kein Abo)
- Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); verschlüsselter Zugriff im eigenen WLAN und von unterwegs auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen (Bewegungsmelder/PIR-Sensor, Weißlicht-LED etc.)
- Vollautomatische Bewegungserkennung, Push-Benachrichtigung und Aufzeichnungen (reagiert zuverlässig auf Körperwärme und ignoriert Bewegungen von z. B. Zweigen/Blättern)
- Intelligentes Akku-Management; Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/Zugriffen pro Tag; bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
- Wichtige Details erkennen, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter, sogar bei Dunkelheit durch detailreiche Farbbilder dank integrierter Weißlicht-LED, Full HD-Auflösung (1080p, 2 Megapixel) und weitem 120-Grad-Blickwinkel
- Einfaches Fingertippen in der App genügt und die Gegensprechfunktion ist aktiv, um Situationen vor Ort durch ein paar gewechselte Worte schnell zu klären (2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon)
- Red Dot Award, German Design Award sowie Plus X Award für ein „Bestes Produkt des Jahres 2020“
- Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Technologie	Netzwerk

Technische Daten - ABUS WLAN Basisstation für WLAN Akku Cam

Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audio Bitrate	128kbps
Audio Kompression	PCM
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg
Farbe	schwarz, weiß

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS WLAN Basisstation für WLAN Akku Cam

Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264
EAN	4003318879142

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Farbe	Schwarz / Weiß
Farbtemperatur	3000 K

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Frequenzbereich	2,4 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	28 lm
Horizontaler Blickwinkel	115 °
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	75 °
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.
EAN	4043158185362