

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



- Wetterfeste Akku-Überwachungskamera mit intelligenter PIR Bewegungsaufzeichnung, App-Benachrichtigung und WLAN Basis-Station
- 100% kabellos und damit frei wählbarer Montageort der Kamera im Innen- und Außenbereich; Design ist optimiert für optimale Blickwinkel
- Langzeit-Akku mit bis zu 13 Monaten Laufzeit und 4h Fast-Charge-Modus, min. Stromverbrauch dank intelligenter, hardware-PIR-gesteuerter Aktivierung und Aufzeichnung
- Full HD 1080p/2MP für detailreiche Bilder, 120° Weitwinkel für optimale Übersicht im Außenbereich, Farbbilder bei Nacht, absolut klar dank Weißlicht LED und High Performance Chipset
- Sofortige Aktivierung aus dem akkuschonenden Stand-By Betrieb bei Bewegungsalarm und Sofort-Nachricht auf die App
- Der Betrieb ist flexibel lokal oder via Internet möglich, bietet die lokale Datenspeicherung in der Basisstation und bietet alle Funktionen komplett ohne Cloud-Abo
- Kamera und Basisstation sind im Set bereits verbunden. Die Basisstation kann an jeder Steckdose mit optimalen WLAN-Empfang im Haus angebracht werden und so wird die Reichweite optimiert.
- Flexibler Wandhalter mit Sabotageschutz und gleichzeitig einfacher Montage optimiert auf den schnellen Wechsel zum Laden des Akkus

Keine Steckdose in der Nähe? Die ABUS Akku Cam ist die wetterfeste, 100% kabellose WLAN-Überwachungskamera für dein Zuhause und Einsatzorte ohne Steckdose – 2 MPx, Gegensprechfunktion und Push-Nachrichten inklusive. Einfach und per App Das erste Live-Bild auf die kostenfreie App2Cam Plus erhältst du innerhalb von wenigen Minuten und ganz ohne die Kamera zu registrieren. Die Akku Cam ist dank innovativem Halterkonzept schnell montiert und fest mit dem Halter verbunden. Long-life Akku Dank Stand-by-Modus und intelligenter Bewegungserkennung sind bis zu 13 Monate Laufzeit möglich. Geht der Akku zur Neige, erhältst du eine Nachricht auf die App. Nach nur 4 Stunden ist er wieder voll geladen. Flexibler Einsatzort Die zugehörige Basisstation erweitert den Einsatzradius der Kamera enorm. Verbinde die Station einfach dauerhaft via USB-Adapter mit einer Steckdose im Gebäude und per WLAN mit dem Router. Die App2Cam Plus zeigt dir Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Auch via Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist. Für Außen und bei Dunkelheit Mit Full HD, Weißlicht-LED und Low-Light-Funktion bekommst du am Tag und sogar in der

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

---

Nacht klare und detailreiche Farbbilder. Das horizontale Gerätedesign, ideal für die deckennahe Montage, und der 120° Blickwinkel sichern dir einen optimalen Überblick. Dank zertifizierter Schutzklasse (IP65) gilt: wetterfest bei Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung. Sicher übertragen und lokal speichern Die Sicherheitskamera überträgt die Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte.

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

## ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

Audio Kompression	PCM
Audio Bitrate	128kbps
Farbe	Schwarz / Weiß
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg

Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Verschlüsselung	AES
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

## ABUS WLAN Akku Cam

Farbtemperatur	3000 K
Audio Kompression	g711
Audio Bitrate	64kbps
Farbe	Schwarz / Weiß
Akku	Ja
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Blickwinkel vertikal	75 °
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Helligkeit WeißlichtLED	28 lm
Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku-Laufzeit	bis zu 13 Monate
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3

Blickwinkel horizontal	115 °
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.