

ABUS WLAN Akku Cam



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPIC90520X

Seite 1 von 2



Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Farbe	Schwarz / Weiß
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,4 GHz
Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	28 lm
Horizontaler Blickwinkel	115 °
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %

ABUS WLAN Akku Cam

Art.-Nr. PPIC90520X

Seite 2 von 2

Technische Daten - ABUS WLAN Akku Cam

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	75 °
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.