

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42561



-
- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
 - Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 115° Blickwinkel für mehr Details im Bild
 - WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
 - Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
 - H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
 - Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
 - Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
 - Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
 - PoE (Power over Ethernet)-fähig
-

Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem breiten 115° Blickwinkel zeichnet die TVIP42561 2Mpx WLAN Mini Dome-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Sie ist damit als Überwachungslösung vielseitig einsetzbar, z. B. Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera sowohl für den Innen- als auch Außenraum sehr gut geeignet.

Flexibler Einsatzort: im Eingangsbereich, im Garten, ...

Dank WDR mit 120dB ist die Kamera universell einsetzbar, auch bei stark schwankenden und schwierigen Bedingungen mit viel Gegenlicht, z. B. im Eingangsbereich oder im Garten. Der integrierte microSD-Karten-

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42561

Slot dient zum Aufzeichnung direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6x länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Bei der Installation gibt es keinen lästigen Kabelsalat. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel zur Steckdose führt.

Zugriff auf Live-Bilder & Aufzeichnungen: sicher und einfach

Die Kamera koppelt sich ganz einfach direkt mit der ABUS Link Station-App auf dem Smartphone oder Tablet, via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat über Internet oder WLAN völlig kostenfrei. Oder mit der ABUS Link Station Pro: 1x kaufen und für immer grenzenlos auf Daten zugreifen.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42561

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen | (Ø x H) 111 x 82,4 mm | IR-Schwenkfilter | Ja |
| Alarmierung | Email | Kanalbreite | 20 MHz |
| Anzahl Benutzer | 32 | Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps | Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Aufnahmemodi | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung | Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Automatische Blendensteuerung | Nein | Kompatible Halterungen | TVAC31500 |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung | Lautsprecher | Nein |
| Benutzerstufen | 3 | Leistungsaufnahme | 5,3 W |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS | Lieferumfang 01 Beschreibung | 2MPx Mini Dome Camera |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln | Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Bildoptimierung | BLC / WDR | Lieferumfang 02 Beschreibung | Netzteil 12V DC / 1 A |
| Blende | F2.0 | Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Blickwinkel horizontal | 115 ° | Lieferumfang 03 Beschreibung | Netzwerkkabel 1m |
| Brennweite | 2,8 mm | Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Bruttogewicht | 1,1 kg | Lieferumfang 04 Beschreibung | CD |
| Dynamikbereich (WDR) | 120 dB | Lieferumfang 04 Menge | 1 |
| Farbe | Weiß | Lieferumfang 05 Beschreibung | Bohrschablone |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,4835 GHz | Lieferumfang 05 Menge | 1 |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m | | |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff | | |
| IR-LEDs | Ja | | |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m | | |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42561

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--|
| Lieferumfang 06 Beschreibung | Montagematerial | PoE Standard | 802.3af |
| Lieferumfang 06 Menge | 1 | Privatzonen | 4 |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25/30 fps | Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Schutzart IP | 67 |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % | Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Mikrofon | Nein | Sensibilität | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Min. Betriebstemperatur | -30 °C | Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 | Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,028 lx | Speichermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx | Sprache OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Nettogewicht | 0,63 kg | Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell / Zeitplan |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 | Technologie | IP |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss | Unterstützte Browser | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s | Verschlusszeit | 1/3s - 1/100,000s |
| ONVIF | Profile S / Profile G | Verschlüsselung | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Objektivfassung | M12 | Videokomprimierung | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG |
| Optische Wellenlänge | 850 nm | | |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42561

| | |
|---------------|---|
| Weißabgleich | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |
| kompatibel zu | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |