

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561



-
- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
 - Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei 25 fps und 115° Blickwinkel für mehr Details im Bild
 - WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
 - Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
 - H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
 - Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
 - Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
 - Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
 - PoE (Power over Ethernet)-fähig
-

Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem breiten 115° Blickwinkel zeichnet die TVIP42561 2Mpx WLAN Mini Dome-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Sie ist damit als Überwachungslösung vielseitig einsetzbar, z. B. Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera sowohl für den Innen- als auch Außenraum sehr gut geeignet.

Flexibler Einsatzort: im Eingangsbereich, im Garten, ...

Dank WDR mit 120dB ist die Kamera universell einsetzbar, auch bei stark schwankenden und schwierigen Bedingungen mit viel Gegenlicht, z. B. im Eingangsbereich oder im Garten. Der integrierte microSD-Karten-

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Slot dient zum Aufzeichnung direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6x länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Bei der Installation gibt es keinen lästigen Kabelsalat. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel zur Steckdose führt.

Zugriff auf Live-Bilder & Aufzeichnungen: sicher und einfach

Die Kamera koppelt sich ganz einfach direkt mit der ABUS Link Station-App auf dem Smartphone oder Tablet, via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat über Internet oder WLAN völlig kostenfrei. Oder mit der ABUS Link Station Pro: 1x kaufen und für immer grenzenlos auf Daten zugreifen.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Abmessungen	(Ø x L) 69,7 x 171,4 mm	IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Alarmierung	Email	IR-Schwenkfilter	Ja
Anzahl Benutzer	32	Kanalbreite	20 MHz
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps	Kompatibel zu Secvest	Ja
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm	Kompatibel zu Smartvest	Nein
Automatische Blendensteuerung	Nein	Kompatibel zu wAp-pLoxx	Ja
Basis Ereignis	Bewegungserkennung	Lautsprecher	Nein
Benutzerstufen	3	Leistungsaufnahme	5,8 W
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS	Lieferumfang 01 Beschreibung	2MPx Mini Tube-Kamera
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln	Lieferumfang 01 Menge	1
Bilddoptimierung	BLC / WDR	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A
Blende	F2.0	Lieferumfang 02 Menge	1
Blickwinkel horizontal	115 °	Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzwerkkabel 1m
Brennweite	2,8 mm	Lieferumfang 03 Menge	1
Bruttogewicht	1,1 kg	Lieferumfang 04 Beschreibung	CD
Dynamikbereich (WDR)	120 dB	Lieferumfang 04 Menge	1
Farbe	Weiß	Lieferumfang 05 Beschreibung	Bohrschablone
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	Lieferumfang 05 Menge	1
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m	Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff		
IR-LEDs	Ja		

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

Lieferumfang 06 Menge	1	Privatzonen	4
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps	Rauschunterdrückung	3D DNR
Max. Betriebstemperatur	60 °C	Schutzart IP	67
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %	Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Mikrofon	Nein	Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Min. Betriebstemperatur	-30 °C	Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Min. Luftfeuchtigkeit	10	Spannungsversorgung DC	12 V
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028 lx	Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx	Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Nettogewicht	0,62 kg	Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6	Technologie	IP
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss	Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s	Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
ONVIF	Profile S / Profile G	Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/ WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Objektivfassung	M12	Videokomprimierung	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Optische Wellenlänge	850 nm	Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe
PoE Standard	802.3af		

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP62561

kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
---------------	-------------------------------------