

Ladegerät DC10WD 12V max.

DC10WD

Li-Ion 12V max.

Ladegerät für Li-Ion-Schiebeakkus mit 12V max. bzw.
10,8V der Marke Makita -mt-

Eine Kontrollleuchte gibt Aufschluss über den
Ladestand des Akkus, die Bereitschaft des
Ladegerätes oder über eine Störung.



Technische Details

Akkuspannung	12 V
Akkusystem CXT	✓
Ladezeit 1,5 Ah	50 min
Ladezeit 2,0 Ah	70 min
Ladezeit 4,0 Ah	130 min
Leistungsaufnahme	33 W
Länge des Netzkabels	2,0 m
Produktabmessung (L x B x H)	100 x 150 x 68 mm
Akkutyp	Li-ion
Produktgewicht	0,35 kg

EAN 0088381459211

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

