



## Netzteil

Model: **AK-ND-60**



USB type C  
5 - 20 V / 2.25 - 3.00 A / 45 W



Produktcode	AK-ND-60
Produkttyp	Netzteil
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 1.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 - 20 V
Ausgangsstromstärke	2.25 - 3 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	USB C
Ladetechnik	Quick Charge 3.0
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	99 x 60 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 92 x 38 mm
Nettogewicht	183 g
Bruttogewicht	249 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134684
Garantie	24 Monate



## Bezeichnung

Akyga® AK-ND-60 ist ein Netzteil für Telefone, Tablets, Netbooks und Laptops, die über einen USB-Typ-C-Anschluss versorgt werden. Dank der **Quick-Charge** Technologie beträgt der Ladezeitvorteil bis zu **75%** gegenüber herkömmlichen Ladegeräten mit 5V 1A und 38% mehr Effizienz als bei Fast Charge.

Das OVP-, OTP-, OPP-, SCP- und OCP-Sicherheitsset garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb sowohl der Leistungsgeräte als auch des Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für die Ausrüstung wird durch die sogenannte Technologie gewährleistet. sanfter Start, der den Stoß beim ersten Stromstoß beim Start des angeschlossenen Geräts neutralisiert.

Alle Akyga-Netzteile sind in einer umweltfreundlichen EcoBox-Verpackung verpackt.

Wir empfehlen Ihnen, unsere [suchmaschine für Laptop-Netzteile](#).