

ALSI 100/15HK

Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

EAN 4047526075163
ID 755752
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
- hochelastisch
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- alterungsbeständig
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☺	100 mm
Radbreite	∩	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	·∩·	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⚡	×
ESD	×	
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig	×	
Hitzebeständig	☼	✓
Laufbelag hydrolysebeständig	×	
Autoklaventauglich	×	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

