

ALEV 200/25K

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526325329

ID 325324

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⌈⌋	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	400 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.250 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achslloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

