

BB 125x40/75

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®

EAN 4047526109202
ID 739541
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	125 mm
Außen-Ø (D)	•○•	125 mm
Innen-Ø (d)	☞	75 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈⌋	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈⌋	1.250 kg
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⌈⌋	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈⌋	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈⌋	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈⌋	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut

