

BB 310x60/220

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®

EAN 4047526116767

ID 755740

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	310 mm
Außen-Ø (D)	•○•	310 mm
Innen-Ø (d)	☞	220 mm
Radbreite	⌈	60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈	1.650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⌈	1.500 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⌈	1.000 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⌈	490 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈	4.125 kg
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⌈	5,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand

■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■□ gut

