

BEV 405x130/305-ZDG

Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage

EAN 4047526146801

ID 146803

Zolltarifnummer 40129020

Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊗	405 mm
Außen-Ø (D)	⊙	405 mm
Innen-Ø (d)	⊙	305 mm
Radbreite	⊥	130 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	1.800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⊞	1.500 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⊞	1.200 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⊞	900 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	4.500 kg
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	7,7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

