

BEV 250x60/190-ZDG

Elastik-Vollgummi-Bandage, mit Stahleinlage

EAN 4047526146696

ID 146696

Zolltarifnummer 40129020

Bandage:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- stahldrahtarmiert
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☺	250 mm
Außen-Ø (D)	•○•	250 mm
Innen-Ø (d)	☹	190 mm
Radbreite	⌋	60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	630 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	525 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	420 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	320 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.575 kg
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,4 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

