

## BPA-PATH 75G

**Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

**EAN** 4047526117443  
**ID** 757002  
**Zolltarifnummer** 83022000



**Gehäuse:** Serie BPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |    |                      |
|------------------------------|----|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 75 mm                |
| Radbreite                    | ⌈⌋ | 25 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖  | 75 kg                |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 190 kg               |
| Lagerart                     | ☉  | Gleitlager           |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀  | 100 mm               |
| Plattengröße                 | ⌈⌋ | 60 x 60 mm           |
| Schraublochentfernung        | ⌈⌋ | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Schraubloch-Ø                | ⌀  | 6.2 mm               |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -25 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 70 °C                |
| Belagshärte                  |    | 94 Shore A           |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 0,2 kg               |
| Spurlos                      | ✓  |                      |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓  |                      |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×                    |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ×                    |
| Korrosionsbeständig          |    | ×                    |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ×                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×                    |
| Autoklaventauglich           |    | ×                    |
| Waschmaschinentauglich       |    | ×                    |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ □ gut

