

## B-PATH 125G

**Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte  
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-  
Radkörper**

EAN 4047526126278

ID 846994

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ 125 mm      |
| Radbreite                    | ⏏ 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ 250 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ 625 kg      |
| Lagerart                     | ☉ Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ 150 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 📏 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 📏 9 mm        |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C        |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C         |
| Belagshärte                  | 94 Shore A    |
| Stückgewicht                 | ⚖ 0,7 kg      |
| Spurlos                      | ✓             |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓             |
| Antistatisch                 | ⚡ ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗             |
| Hitzebeständig               | 🔥 ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗             |
| Autoklaventauglich           | ✗             |
| Waschmaschinentauglich       | ✗             |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ gut

