

BPXA-PO 50G

Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid

EAN 4047526082451

ID 754192

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie BPXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		50 mm
Radbreite		18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		75 kg
Tragfähigkeit (statisch)		190 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		71 mm
Plattengröße		60 x 60 mm
Schraublochentfernung		38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø		6.2 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand

 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

