

BSEV 4.00-4

Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526164768

ID 164764

Zolltarifnummer 40129020

Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet
- Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	306 mm
Radbreite	∟	105 mm
Reifenmaß		4.00-4
Felgenmaß		2.50C-4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	700 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	535 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.100 kg
Profil		Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	6,6 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⚡	×
ESD	×	
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig	×	
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig	✓	
Autoklaventauglich	×	



Belagshärte

 70 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

