

BSEV 4.00-4-RP

Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526165000

ID 165001

Zolltarifnummer 40129020

Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet
- Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	306 mm
Radbreite	∟	105 mm
Reifenmaß		4.00-4
Felgenmaß		2.50C-4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	700 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	535 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.100 kg
Profil		Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	6,8 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

