

## BX-PATH 80G

**Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

**EAN** 4047526307080  
**ID** 307082  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |                                                                                     |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (D)                    |  | 80 mm       |
| Radbreite                    |  | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     |  | 150 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     |  | 375 kg      |
| Lagerart                     |  | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               |  | 102 mm      |
| Plattengröße                 |  | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        |  | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                |  | 9 mm        |
| Temperaturbeständigkeit min  |                                                                                     | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |                                                                                     | 70 °C       |
| Belagshärte                  |                                                                                     | 94 Shore A  |
| Stückgewicht                 |  | 0,4 kg      |
| Spurlos                      |                                                                                     | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |                                                                                     | ✓           |
| Antistatisch                 |  | ✗           |
| Elektrisch ableitend         |  | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                     | ✓           |
| Hitzebeständig               |  | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                     | ✗           |
| Autoklaventauglich           |                                                                                     | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       |                                                                                     | ✗           |



**Belagshärte**

 94 Shore A

**Rollwiderstand**

 sehr gut

**Verschleißresistenz**

 sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

 gut

