

# LE-PATH 80G-FI

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

**EAN** 4047526480080  
**ID** 480087  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LE**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie PATH**

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | 80 mm       |
| Radbreite                    | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | 150 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 375 kg      |
| Lagerart                     | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | 102 mm      |
| Plattengröße                 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | 37 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C       |
| Belagshärte                  | 94 Shore A  |
| Stückgewicht                 | 0,6 kg      |
| Spurlos                      | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓           |
| Antistatisch                 | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗           |
| Hitzebeständig               | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗           |
| Autoklaventauglich           | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       | ✗           |



**Belagshärte**

94 Shore A

**Rollwiderstand**

sehr gut

**Verschleißresistenz**

sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

gut

