

## LE-PPN 150G-FI

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polypropylen**

**EAN** 4047526098124  
**ID** 762857  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LE**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie PPN**

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 150 mm         |
| Radbreite                    | ⌞ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 300 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 750 kg         |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager     |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 190 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | 📏 | 54 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C          |
| Belagshärte                  |   | 60 Shore D     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 1,9 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore D

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ □ □ □ befriedigend

