

LER-VE 125R-FI

Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526448370

ID 448373

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LER

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌞	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌞	150 mm
Platten-Ø	☉	70 mm
Rückenloch	☉	13 mm
Ausladung (F)	⌞	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,2 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

