

# LEX-PATH 80G

**Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

EAN 4047526300593  
ID 300590  
Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LEX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

## Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | 80 mm       |
| Radbreite                    | 32 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | 150 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 375 kg      |
| Lagerart                     | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | 102 mm      |
| Plattengröße                 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | 38 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C       |
| Belagshärte                  | 94 Shore A  |
| Stückgewicht                 | 0,5 kg      |
| Spurlos                      | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓           |
| Antistatisch                 | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✓           |
| Hitzebeständig               | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗           |
| Autoklaventauglich           | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       | ✗           |



### Belagshärte

94 Shore A

### Rollwiderstand

sehr gut

### Verschleißresistenz

sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut

