

## LK-ALTH 125K-3

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper**

**EAN** 4047526265793  
**ID** 265793  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 40 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 350 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 875 kg         |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager     |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 155 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 🔧 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 48 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C          |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 1,6 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ □ gut



Waschmaschinentauglich

