

## LKR-ALBS 100K-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Bestthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper**

EAN 4047526030889

ID 742761

Zolltarifnummer 87169090



### Gehäuse: Serie LKR

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie ALBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Bestthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

### Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 100 mm     |
| Radbreite                    | ⌞ | 40 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 320 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 800 kg     |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 130 mm     |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 88 mm      |
| Rückenloch                   | ☞ | 13 mm      |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 49 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C      |
| Belagshärte                  |   | 75 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 1,4 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✓          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 75 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

