

## LK-SPO 80K-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526080198  
**ID** 754879  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LK**

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie SPO**

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | 80 mm       |
| Radbreite                    | 37 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | 350 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 875 kg      |
| Lagerart                     | Kugellager  |
| Gesamthöhe (H)               | 110 mm      |
| Plattengröße                 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | 44 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C       |
| Belagshärte                  | 70 Shore D  |
| Stückgewicht                 | 1,1 kg      |
| Spurlos                      | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓           |
| Antistatisch                 | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ✗           |
| Korrosionsbeständig          | ✗           |
| Hitzebeständig               | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗           |
| Autoklaventauglich           | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       | ✗           |



**Belagshärte**

70 Shore D

**Rollwiderstand**

hervorragend

**Verschleißresistenz**

gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

befriedigend

