

# **LMDA-TPA 50KF**

**Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

**EAN** 4047526574406  
**ID** 574400  
**Zolltarifnummer** 83022000



**Gehäuse:** Serie LMDA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

**Rad:** Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 50 mm          |
| Radbreite                    | ⊥ | 19 mm          |
| Anzahl Räder                 |   | 2              |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 80 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 200 kg         |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)               | ⊘ | 71 mm          |
| Platten-Ø                    | ⊘ | 41 mm          |
| Rückenloch                   | 👁 | 10,2 mm        |
| Ausladung (F)                | ⚙ | 31 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C          |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,2 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ □ □ gut



Waschmaschinentauglich

