

## LRA-VPA 75G-FA

**Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl**

EAN 4047526226824

ID 226829

Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

### Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

### Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 75 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 25 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 60 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 150 kg     |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 98 mm      |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 43 mm      |
| Rückenloch                   | ☉ | 11 mm      |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 29 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,3 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | ☼ | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ×          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ gut

### Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

