

LSD-GTH 304K

Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526486969
ID 486969
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LSD

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

Rad: Serie GTH


- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss
- mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	300 mm
Radbreite	⊥	100 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	5.400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	13.500 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊥	390 mm
Plattengröße	⊞	255 x 200 mm
Schraublochentfernung	⊞	210 x 160 mm
Schraubloch-Ø	⌀	18 mm
Ausladung (F)	⊞	80 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	66 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand



■■■■■□ sehr gut

Verschleißresistenz

■■■■■□ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■□ gut



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×